

HOLEX**Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa, Długość całkowita: 250mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	708205 250
GTIN	4045197960030
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętki. Powierzchnia niklowana.

górną szczęką płaską, dolną pryzmową

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyny zamienne nr 708301, rozm. 7, 10 i 12. Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.

Opis techniczny

Rozstaw	40 mm
długość całkowita	250 mm
długość szczęk	35 mm
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10	708301 10
-----------------	-----------

