



Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 21mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651260 21
GTIN	4000896055135
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Mocny kształt, przewidziany do zastosowania w wkrętarkach udarowych elektrycznych albo pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Prawidłowe dociągnięcie nakrętek i śrub jest istotne podczas wymiany kół i opon, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Klucze nasadowe 6-kątne z chwytem z tworzywa sztucznego zapewniają wystarczająco mocne osadzenie nakrętek lub śrub bez uszkodzenia felg. Klucze nasadowe nadają się również do wkrętarek udarowych.

Tulejka z tworzywa sztucznego chroni felgi i zapobiega zarysowaniom lub innym uszkodzeniom powodowanym przez narzędzie. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje pewność, że jego samochód jest zawsze w dobrym stanie.

Klucze nasadowe są istotnym elementem każdego warsztatu samochodowego. Czy to podczas samodzielnych napraw, czy podczas wymiany kół i opon wykonywanych przez specjalistę – tych narzędzi nigdy nie powinno zabraknąć.

Zalety:

- z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego (na zewnątrz) do ochrony obręczy przy montażu śrub do kół,
- możliwość pozycjonowania przy pracującej wkrętance, ponieważ tuleja ochronna obraca się swobodnie,
- z wkładką z tworzywa sztucznego do ochrony powierzchni śrub kół,
- 6-kątny profil Transactions przyczynia się do zwiększenia trwałości.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	30 mm
długość	85 mm
rozwartość klucza	21 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
z tulejką z tworzywa sztucznego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy