



## Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860600 250
GTIN	4008158034409
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

#### Zastosowanie:

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój przewodnicy: 24,5×9,5 mm

wysięg: 120 mm

masa: 1,5 kg

### Opis techniczny

wysięg	120 mm
Rozstaw	250 mm
masa	1,5 kg
przekrój przewodnicy	24,5×9,5 mm

