



Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 400mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860500 400
GTIN	4008158034140
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	28×11 mm
wysięg	120 mm
Rozstaw	400 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
37 mm

860115 37