

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 300 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860600 300 |
| GTIN | 4008158034430 |
| Klasa artykułu | 83K |

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

przekrój prowadnicy: 28×11 mm

wysięg: 140 mm

masa: 2,3 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------|----------|
| wysięg | 140 mm |
| przekrój prowadnicy | 28×11 mm |
| masa | 2,3 kg |
| Rozstaw | 300 mm |

