

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860600 500
GTIN	4008158034454
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

**Zastosowanie:**

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój prowadnicy: 28×11 mm

wysięg: 120 mm

masa: 2,6 kg

**Opis techniczny**

Rozstaw	500 mm
wysięg	120 mm
przekrój prowadnicy	28×11 mm
masa	2,6 kg

