

HOLEX®**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860650 120
GTIN	4045197494405
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

przekrój prowadnicy: 13,5×6,5 mm

wysięg: 60 mm

masa: 0,5 kg

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	13,5×6,5 mm
Rozstaw	120 mm
masa	0,5 kg
wysięg	60 mm

