

**Garant****Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860480 600
GTIN	4045197167477
Klasa artykułu	81D

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytko dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

przekrój prowadnicy: 25×12 mm

wysięg: 120 mm

**Opis techniczny**

wysięg	120 mm
Rozstaw	600 mm
przekrój prowadnicy	25×12 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

