

**HOLEX****Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym wersja metalowa, Typ: 13-3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

- **uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)**
  - **bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym**
  - **duża dokładność ruchu obrotowego**
  - **wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).**
- Specjalne sfazowania mocujące do zmniejszenia zużycia.

**Opis techniczny**

typ	13-3/8
zakres mocowania	1,5 - 13 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	63 mm
maksymalna moc wiertarki	1100 W
dł. uchwytu zamkniętego	74 mm
Ø zewnętrzna	43,1 mm
adapter	3/8-24 cal
blokada promieniowa	tak

Rodzaj produktu

Uchwyty wiertarskie bezkluczowe