

Garant**Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych Ø DS 32 mm, od sześciokąta: 11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290344 11
GTIN	4045197965660
Klasa artykułu	29K

Opis**wskazówka:**

- W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeźki przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.
- W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391 – 290393.

Opis techniczny

śruba	290399 1
Długość użyteczna L ₁	40 mm
Przesunięcie osi L ₃	5,5 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	10,5 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	11 - 17 mm
Ø chwytu	32 mm
Ø uchwyty płytki D ₁	10 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L1	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

