

**HOLEX®****Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860650 200
GTIN	4045197494429
Klasa artykułu	82C

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

**Zastosowanie:**

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój przewodnicy: 19,5×9,5 mm

wysięg: 100 mm

masa: 1,15 kg

**Opis techniczny**

przekrój przewodnicy	19,5×9,5 mm
wysięg	100 mm
masa	1,15 kg
Rozstaw	200 mm

