

**Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, Ø ostrzy: 6-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118320 6-30
GTIN	4045197966650
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwył z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: Norma zakładowa

chwył: Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi

wysokość stopni: 4 mm

długość całkowita: 100 mm

Ø chwytu: 10 mm

stopnie wiertła rosnąco o: 2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
Ø chwytu	10 mm
stopnie wiertła rosnąco o	2 mm
wysokość stopni	4 mm
Ø ostrzy D	6 - 30 mm
Materiał ostrza 	HSS E

norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez