

Garant**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 1250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860480 1250
GTIN	4045197167507
Klasa artykułu	81D

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytko dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

przekrój prowadnicy: 27×13 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	27×13 mm
Rozstaw	1250 mm
wysięg	120 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

