

Garant**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860480 120
GTIN	4045197335067
Klasa artykułu	81D

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepłnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytk dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

przekrój prowadnicy: 13,5×6,5 mm

wysięg: 60 mm

Opis techniczny

Rozstaw	120 mm
przekrój prowadnicy	13,5×6,5 mm
wysięg	60 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

