

**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860500 200
GTIN	4008158033914
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

Opis techniczny

Rozstaw	200 mm
wysięg	100 mm
przekrój prowadnicy	22×8,5 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
30 mm

860115 30

Podstawa kompletna do stalowych zwornic śrubowych Typ
200

860560 200