

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860650 300
GTIN	4045197494443
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	25×12 mm
Rozstaw	300 mm
wysięg	140 mm
masa	2,31 kg
Rodzaj produktu	Zwornica

