

**3M** Roloc™**Ściernice 787C, Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 60**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554014 60
GTIN	30076308896943
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

**Bardzo duża wydajność i trwałość** dzięki samoostrzającemu się ziarnu ceramicznemu (CER).  
Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem **Cubitron™ II**.

Mocne **podłoże fibrowe**, szczególnie przydatne do obróbki krawędzi.

### Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>