


**HOLEX®****Ściernice (ZA), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 50**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554018 50
GTIN	4045197966124
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) **znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwości** zapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø tarczy	50,8 mm
ziarnistość	50
oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>