


HOLEX®**Ściernice (ZA), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 36**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 554018 36 |
| GTIN | 4045197966117 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis

Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) **znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwości** zapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø tarczy | 50,8 mm |
| ziarnistość | 36 |
| oznaczenie ziarnistości | ZA |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 50,8 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 25000 min ⁻¹ |