

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860650 500
GTIN	4045197501806
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

Opis techniczny

masa	3 kg
Rozstaw	500 mm
przekrój prowadnicy	25×12 mm
wysięg	120 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

