

**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860500 250
GTIN	4008158033990
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

**Opis techniczny**

Rozstaw	250 mm
wysięg	120 mm
przekrój prowadnicy	24,5×9,5 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

**Akcesoria**

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej  
30 mm

860115 30

Podstawa kompletna do stalowych zwornic śrubowych Typ  
250

860560 250