

HOLEX®**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860550 300
GTIN	4045197335401
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i ramię stałe z ciągnionej, gołej stali. Stalowe ramię przesuwne kute matrycowo, ulepszone cieplnie i galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego.

przekrój prowadnicy: 25,5×12 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

wysięg	120 mm
Rozstaw	300 mm
przekrój prowadnicy	25,5×12 mm