



Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860600 200
GTIN	4008158000633
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

przekrój przewodnicy: 22×8,5 mm

wysięg: 100 mm

masa: 1,1 kg

Opis techniczny

masa	1,1 kg
przekrój przewodnicy	22×8,5 mm
Rozstaw	200 mm
wysięg	100 mm

