



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 12-częściowy, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637666 6
GTIN	4018754260812
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M16.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 642200, wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 przedłużki: po 1 szt. nr 641000, wielk. 130; 255

1 grzechotka: nr 640100

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-24 mm

Opis techniczny

rozwarości kluczy	metryczny
liczba części	12
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	413 mm
szerokość	226 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe