

**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860500 300
GTIN	4008158034119
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

**Opis techniczny**

przekrój prowadnicy	28×11 mm
wysięg	140 mm
Rozstaw	300 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

**Akcesoria**

Podstawa kompletna do stalowych zwornic śrubowych Typ  
300

860560 300

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej  
37 mm

860115 37