

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M12X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wysokość łba śruby A	33 mm
wielkość ucha E	27 mm
Ø łba C	30 mm
szerokość krętlika G	53 mm
grubość ucha F	14 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	38 mm

wysokość przegrody środkowej B	30 mm
długość gwintu L	21 mm
Ø gwintu	M12 × 1,75
Nośność WLL SF 4:1	1,3 t
Nośność WLL SF 5:1	1,05 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe