

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M8X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wysokość łba śruby A	33 mm
grubość ucha F	14 mm
Ø łba C	30 mm
szerokość krętlika G	53 mm
długość gwintu L	15 mm
wielkość ucha E	27 mm
wysokość przegrody środkowej B	30 mm

odległość od przegrody środkowej do ucha D	38 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
Ø gwintu	M8 × 1,25
Nośność WLL SF 5:1	0,4 t
Nośność WLL SF 4:1	0,5 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe