

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M20X2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Klasa artykułu	08Y

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

**wskazówka:**

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

**Opis techniczny**

wysokość łba śruby A	45 mm
grubość ucha F	17 mm
Ø łba C	45 mm
długość gwintu L	30 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
szerokość krętlika G	76 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm

wielkość ucha E	38 mm
wysokość przegrody środkowej B	40 mm
Ø gwintu	M20 × 2,5
Nośność WLL SF 5:1	2,5 t
Nośność WLL SF 4:1	2,5 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe