

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M22X2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Klasa artykułu	08Y

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

**wskazówka:**

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

**Opis techniczny**

grubość ucha F	25 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	83 mm
szerokość krętlika G	115 mm
długość gwintu L	33 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	14 mm
wysokość łba śruby A	62 mm
wysokość przegrody środkowej B	55 mm

Ø łba C	60 mm
wielkość ucha E	55 mm
Ø gwintu	M22 × 2,5
Nośność WLL SF 5:1	3,5 t
Nośność WLL SF 4:1	4,5 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe