

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M14X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

długość gwintu L	23 mm
Ø łba C	45 mm
grubość ucha F	17 mm
wielkość ucha E	38 mm
szerokość krętlika G	76 mm
wysokość przegrody środkowej B	40 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm

wysokość łba śruby A	45 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
Ø gwintu	M14 × 2
Nośność WLL SF 4:1	1,8 t
Nośność WLL SF 5:1	1,4 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe