

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M30X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wysokość łba śruby A	61 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm
szerokość krętlika G	33 mm
wielkość ucha E	73 mm
długość gwintu L	45 mm
Ø łba C	70 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	104 mm

wysokość przegrody środkowej B	31 mm
grubość ucha F	149 mm
Ø gwintu	M30 × 3,5
Nośność WLL SF 5:1	7,7 t
Nośność WLL SF 4:1	8,5 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe