

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M18X2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M18X2,5
GTIN	2050001949073
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

szerokość krętlika G	76 mm
Ø łba C	45 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm
wielkość ucha E	38 mm
wysokość przegrody środkowej B	40 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
wysokość łba śruby A	45 mm

grubość ucha F	17 mm
długość gwintu L	27 mm
Ø gwintu	M18 × 2,5
Nośność WLL SF 5:1	2,3 t
Nośność WLL SF 4:1	2,3 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe