

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M16X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Klasa artykułu	08Y

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

**wskazówka:**

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

**Opis techniczny**

grubość ucha F	17 mm
szerokość krętlika G	76 mm
wysokość łba śruby A	45 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm
wielkość ucha E	38 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	8 mm
długość gwintu L	27 mm

wysokość przegrody środkowej B	40 mm
Ø łba C	45 mm
Ø gwintu	M16 × 2
Nośność WLL SF 4:1	2,3 t
Nośność WLL SF 5:1	2 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe