

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M30X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

Rozmiar klucza imbusowego S	14 mm
szerokość krętlika G	115 mm
Ø łba C	60 mm
grubość ucha F	25 mm
wielkość ucha E	55 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	83 mm
wysokość przegrody środkowej B	55 mm

wysokość łba śruby A	62 mm
długość gwintu L	45 mm
Ø gwintu	M30 × 3,5
Nośność WLL SF 5:1	6 t
Nośność WLL SF 4:1	6,3 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe