

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M45X4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 5:1: 14,5 t

Nośność WLL SF 4:1: 16 t

długość gwintu L: 63 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 19 mm

wysokość łba śruby A: 61 mm

wysokość przegrody środkowej B: 31 mm

Opis techniczny

grubość ucha F	149 mm
wysokość przegrody środkowej B	31 mm
szerokość krętlika G	33 mm

Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm
wysokość łba śruby A	61 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	104 mm
długość gwintu L	63 mm
Ø łba C	70 mm
wielkość ucha E	73 mm
Ø gwintu	M45 × 4,5
Nośność WLL SF 5:1	14,5 t
Nośność WLL SF 4:1	16 t