

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M56X5,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechylany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wielkość ucha E	91 mm
długość gwintu L	78 mm
Ø łba C	90 mm
szerokość krętlika G	45 mm
wysokość łba śruby A	79 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	125 mm
wysokość przegrody środkowej B	38 mm

grubość ucha F	182 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm
Ø gwintu	M56 × 5,5
Nośność WLL SF 5:1	22 t
Nośność WLL SF 4:1	25 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe