

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M36X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wielkość ucha E	73 mm
wysokość łba śruby A	61 mm
długość gwintu L	54 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm
szerokość krętlika G	33 mm
wysokość przegrody środkowej B	31 mm
grubość ucha F	149 mm

Ø łba C	70 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	104 mm
Ø gwintu	M36 × 4
Nośność WLL SF 5:1	11 t
Nośność WLL SF 4:1	12 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe