

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M48X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

szerokość krętlika G	45 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	125 mm
długość gwintu L	68 mm
grubość ucha F	182 mm
Ø łba C	90 mm
wielkość ucha E	91 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm

wysokość łba śruby A	79 mm
wysokość przegrody środkowej B	38 mm
Ø gwintu	M48 × 5
Nośność WLL SF 4:1	20 t
Nośność WLL SF 5:1	17 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe