

**Wachlarzowe tarcze ściernie (ZA), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554032 40
GTIN	4045197966728
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

**Krażki ściernie wachlarzowe mini**, z ułożonymi wachlarzowo płytkami zapewniają **większą trwałość** w porównaniu z tradycyjnymi ściernicami, **elastyczniejszy proces szlifowania i równomierniejszy wygląd powierzchni** (chropowatość), aż do osiągnięcia granicznego zużycia.

**System szybkiej wymiany** z gwintem zewnętrznym z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną, ręczną wymianę narzędzia „jednym ruchem”, w krótkim czasie. Płaski, zwarty układ płytek do **obróbki spoin** i do **usuwania zadziorów**.

**Zastosowanie:**

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. od nr 573510.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø tarczy	50,8 mm
ziarnistość	40

oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>