

**Wachlarzowe tarcze ściernie (ZA), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554032 80
GTIN	4045197966742
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Krażki ściernie wachlarzowe mini, z ułożonymi wachlarzowo płytkami zapewniają **większą trwałość** w porównaniu z tradycyjnymi ściernicami, **elastyczniejszy proces szlifowania i równomierniejszy wygląd powierzchni** (chropowatość), aż do osiągnięcia granicznego zużycia.

System szybkiej wymiany z gwintem zewnętrznym z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną, ręczną wymianę narzędzia „jednym ruchem”, w krótkim czasie. Płaski, zwarty układ płytek do **obróbki spoin** i do **usuwania zadziorów**.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø tarczy	50,8 mm

oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹