

Garant**Wachlarzowe tarcze ściernie (CER), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554040 80
GTIN	4045197966711
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem zewnętrznym z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną, ręczną wymianę narzędzia „jednym ruchem”, w krótkim czasie.

Krażki ściernie wachlarzowe mini, z ułożonymi wachlarzowo płytkami zapewniają **większą trwałość** w porównaniu z tradycyjnymi ściernicami, **elastyczniejszy proces szlifowania** i **równomierniejszy wygląd powierzchni** (chropowatość), aż do osiągnięcia granicznego zużycia.

Bardzo duża wydajność dzięki **samoostrzącym się ziarnom ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø tarczy	50,8 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne

Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
suchy	nadają się		