



## Imadło NC ze wspomaganie siły nacisku NC8, Typ: 90



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 360405 90     |
| GTIN             | 4250364403252 |
| Klasa artykułu   | 34A           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Niewielkie gabaryty:** optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku **zaciskowo, bez użycia narzędzi**. **11- stopniowa:** szerokość szczęk 90 mm, **4- stopniowa:** szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, **szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.**

#### Cecha:

**Całkowicie zakapsułowane, niewymagające wielu konserwacji i azotowane wrzeciono!**

- **zwiększona niezawodność działania**
- **optymalne zabezpieczenie przed wiórami**
- **minimalny nakład pracy przy czyszczeniu.**

**Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.**

#### Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, **ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.**

#### w dostawie::

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

#### Wyp. dodatkowe:

- **Sworzeń mocujący nr 360025 – 25 M10.**

#### wskazówka:

- **Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).**
- **Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.**
- **nie zawarto otworów czołowych do przedłużeń!**

## Opis techniczny

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| długość korpusu a                                 | 283 mm                                |
| wersja  | System mocowania<br>w punkcie zerowym |
| maks. siła mocująca do                            | 28 kN                                 |
| zakres mocowania d                                | 91 - 217 mm                           |
| rowek wzdłużny I H7                               | 20 mm                                 |
| r ±0,015  | 73 mm                                 |
| masa  | 15 kg                                 |
| zakres mocowania b                                | 0 - 126 mm                            |
| wysokość szczęk h                                 | 34 mm                                 |
| t   | 97 mm                                 |
| Długość całkowita L                               | 339 mm                                |
| wysokość korpusu c - 0,02                         | 80 mm                                 |
| rowek poprzeczny n H7                             | 20 mm                                 |
| m   | 112 mm                                |
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem            | NC8                                   |
| typ   | 90                                    |
| Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 3                                     |
| szerokość poprzeczki B <sub>1</sub> -0,05         | 90 mm                                 |
| Seria   | NC8                                   |
| Rodzaj produktu                                   | Imadło maszynowe                      |