


HOLEX**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: E1220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 E1220
GTIN	4045197966872
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych.
Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: łezkowy (TRE)

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
opis kształtu	łezkowy (TRE)
Kształt	E1220
Ø główki	12 mm
długość całkowita	60 mm

długość główki L ₁	20 mm
oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS