



Imadła 5-osiowe TeleCentric, Typ: 70K



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361255 70K |
| GTIN | 4250364403030 |
| Klasa artykułu | 34A |

Opis

Wykonanie:

- nadają się optymalnie do zastosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych
- możliwość mocowania konwencjonalnego i za pomocą wkładek
- wrzeciono teleskopowe, kontur zakłócający pozostaje bez zmian
- centryczne, łatwe programowanie bez przesunięcia punktu zerowego
- dostęp do obrabianego przedmiotu niezależny od rozstawu
- kształt symetryczny = obrabiany przedmiot pozostaje zamocowany osiowo i równoległy
- wymiana szczęk bez użycia narzędzi w ciągu 10 s / parę szczęk dzięki zastosowaniu szybkozłącza
- stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o małym zakresie konserwacji
- standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 dla wymiaru 200 systemu mocowania w punkcie zerowym
- skala pierścieniowa do dokładnej regulacji centrycznego położenia
- siła mocowania 30 kN przy liniowym momencie obrotowym 45 Nm.

w dostawie::

Podstawa blaszana do transportu, korbka ręczna, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643330 rozm. 14, szczęki nasadowe nr 361258 – 361264, łapy mocujące nr 360750, rozm. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 lub 25M10/138.
wersja: System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania S1: 16 - 85 mm

zakres mocowania S2: 66 - 135 mm
 długość L: 286 mm
 wysokość korpusu c: 168,9 mm
 szerokość B: 94 mm
 szerokość rowka n H7: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------------|
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | TeleCentric |
| masa | 17,5 kg |
| maks. siła mocująca do | 30 kN |
| wysokość korpusu c | 168,9 mm |
| szerokość B | 94 mm |
| szerokość rowka n H7 | 20 mm |
| rozwartości kluczy | 14 mm |
| zakres mocowania S1 | 16 - 85 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 45 Nm |
| wysokość h | 27,1 mm |
| długość L | 286 mm |
| zakres mocowania S2 | 66 - 135 mm |
| Seria | TeleCentric |
| wersja | System mocowania w punkcie zerowym |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm | 656050 120 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa sześciokąt 14 mm | 643330 14 |
| Szczęka wkładka z kłami Typ 70 | 361258 70 |

| | |
|---|------------------|
| Szczęka gładki Typ 70 | 361260 70 |
| Szczęka pryzma Typ P | 361264 P |
| Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 125/160 mm | 360750 125/160 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 12 mm | 360530 12 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 14 mm | 360530 14 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 16 mm | 360530 16 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 18 mm | 360530 18 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 20 mm | 360530 20 |
| Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 22 mm | 360530 22 |
| ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10 | 360025 25M10 |
| ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6 - kątna 14 mm | 643329 14 |