



## Czujniki przepływu powietrza, Typ: HD



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474152 HD
GTIN	4029547018848
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Sonda pomiarowa oporowa elektryczna ( $\varnothing$  głowicy sondy 9 mm) do małych przepływów powietrza o prędkości do 30 m/s. Z teleskopowym ramieniem wysuwającym na długość do 850 mm. Z czujnikiem temperatury.

stopień ochrony IP: IP 54

zakres pomiarowy: 0 - 30 m/s

granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej):  $\pm 0,03 + 4\%$  (0 do 20 m/s)  $\pm 0,5 + 5\%$  (20,01 do 30 m/s) m/s

temperatura otoczenia: -20 - 70 °C

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 30 m/s
granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 do 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 do 30 m/s) m/s
temperatura otoczenia	-20 - 70 °C
stopień ochrony IP	IP 54

