

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-920, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094385 9
GTIN	10076490489394
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-920. Z Ansell Grip Technology™: Mikroskopijnie małe kanały w powłoce nitylowe odprowadzają olej z powierzchni kontaktowych i zapewniają dobry chwyt. Szczególnie nadaje się do produkcji metalowej, ogólnej konserwacji zakładowej i maszyn.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

oddychanie	dobry
wycucie przy dotyku	dobry
pryczepność na mokro	dobry
bez dimetyloformamidu	nie

pryczepność przy zaoliwieniu	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
materiał powłoki	nitril
dopasowany kształt	bardzo dobry
Ochrona przed gorącem	brak
rozmiar rękawic	9
Seria	HyFlex®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	12
Właściwości rękawic	bez sylikonu
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 388.	3 131A
materiał podłoża	nylon
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	246 mm
kolor	niebieskie
masa	25 g
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
materiał	Nitril
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne