

Mitutoyo

Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych z funkcją PEAK, zakres pomiarowy: 12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

434540 12,5

GTIN

4946368863061

Klasa artykułu

44A

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny czujnik zegarowy z bezwzględnym, pojemnościowym systemem pomiaru. Wartość pomiaru pozostaje zachowana również po wyłączeniu. **Z ulepszoną funkcją PEAK.** Dzięki 50 pomiarom na sekundę zostają niezawodnie i dokładnie zmierzone wartości szczytowe.

Funkcja:

ABS/INC, PRESET, zerowanie, ocenianie tolerancji. Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru oraz min./maks. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Dokładne wyznaczanie najwyższego lub najniższego punktu powierzchni wypukłej.

w dostawie::

2 baterie nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opis techniczny

grubość obudowy	39 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	C1
odczyt do wyboru	0,005 / 0,0001 / 0,00005 cal
Ø korpusu	61 mm
zakres pomiarowy	0 - 12,5 mm
odczyt do wyboru	0,01 / 0,001 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
nacisk pomiarowy	≤ 1,5 N
stopień ochrony IP	IP 42
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,003 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,0001 cal
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 12,5 mm	023000 12,5
Kalibracja DAkkSczujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

Akcesoria

Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Trzpienie stalowe Typ 2	434900 2
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032