

HOLEX**Latarka LED i UV z akumulatorem, Typ: UV-LED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Ładowalna latarka LED z aluminium eloksydowanego z akumulatorami, 3-stopniowe diody LED, **przełączana na światło UV, z głowicą obracaną o 90°** i stopką magnetyczną. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą mocą światła.

· **Przycisk pokryty gumą.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	2,6 Ah
strumień światła, stopień 2	300 lm
stopień ochrony IP	IP 54
Strumień światła	450 lm
czas świecenia	2 - 8 h
Ø główki	29 mm
Długość fali promieniowania UV	395 nm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	158 mm

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strumień światła, stopień 3	120 lm
Rodzaj produktu	Latarka