

Garant**Wózki stołowe T9 z 2 wanienkami, Typ: TL92****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z powłoką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła stałe i 2 zwrotne (z hamulcem), ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Z 2 zespalanymi, szczelnymi wanienkami o głębokości 37 mm.

Dostępna jest dodatkowa powierzchnia ładunkowa dla kondygnacji środkowej.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 875 mm

szerokość: 1040 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
typ	TL92
głębokość	509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
Ø koła	125 mm
nośność półki górnej	200 kg
masa	34 kg
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	1040 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość	875 mm
wysokość półki górnej	850 mm
Nośność maksymalna	250 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość korytka	37 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm	918575 500
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcenia Typ SP2	918580 SP2