

**Garant****Wózki stołowe T9 z 2 wanienkami, Typ: TL96****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.<br>Uchwyt z powłoką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.<br>2 koła stałe i 2 zwrotne (z hamulcem), ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Z 2 zespawanymi, szczelnymi wanienkami o głębokości 37 mm.

Dostępna jest dodatkowa powierzchnia ładunkowa dla kondygnacji środkowej.

**Norma:****EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 955 mm

szerokość: 1190 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 280 mm

## Opis techniczny

materiał kółka	Bieżnik poliuretanowy
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	935 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość	1190 mm
Ø koła	200 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	280 mm
Nośność maksymalna	500 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
wysokość	955 mm
głębokość	709 mm
typ	TL96
nośność półki górnej	200 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
masa	56 kg
wysokość korytka	37 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

## Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcenia Typ SP5	918580 SP5
Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 700 mm	918575 700